



RENDIMIENTO
QUE PERDURA

iRoll BR3 & BR5

(BR3 - Rodillo De Botella Digital - 3 Rodillos)

(BR5 - Rodillo De Botella Digital - 5 Rodillos)


iRoll BR3 & BR5

(BR3 - Rodillo De Botella Digital - 3 Rodillos)

(BR5 - Rodillo De Botella Digital - 5 Rodillos)

Con la necesidad de una calidad impecable viene el requisito de alto rendimiento y fiabilidad que falta en la mayoría de los rodillos de botellas que se encuentran en el mercado. El uso desenfrenado de materiales y componentes internos de baja calidad en la mayoría de los dispositivos hace que fallen a la hora de ofrecer un rendimiento fiable durante mucho tiempo. El mecanismo del motor de baja calidad lleva a un rendimiento poco satisfactorio que resulta en una mezcla inadecuada. Además, el diseño deja mucho que desear ya que ocupa mucho espacio comparado con la funcionalidad.

Con un completo proceso de investigación y desarrollo, Neuation toma las indicaciones de la investigación y las expectativas de los clientes para conseguir productos de alta calidad que ofrezcan el tipo de rendimiento y fiabilidad que los clientes buscan. Los iRoll BR3 y BR5 de Neuation vienen con un motor de corriente continua sin escobillas que proporciona un rendimiento excepcional y una larga vida útil sin mantenimiento. Las características de primera línea como el modo de potencia intermitente, la función de programación por parte del usuario, etc. hacen que el dispositivo sea conveniente y fácil de usar. Y el tamaño compacto del dispositivo lo hace perfecto para cualquier tipo de aplicación de laboratorio.



Características del producto



Desmontaje / instalación de los rodillos sin uso de herramientas para facilitar el cambio y limpieza

Velocidad configurable que va desde 1-15 RPM para el BR3 y 3-45 RPM para el BR5 con incrementos y precisión de +/- 1 RPM. El dispositivo ofrece una flexibilidad ilimitada.





Rodillos extraíbles y espacio de rodillo ajustable para sostener tubos y botellas de diferentes tamaños.

Tiempo configurable de 1 a 99 minutos y con Modo Infinito



Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) para un rendimiento eficiente y una larga vida sin mantenimiento.

Pantallas independientes para el tiempo y velocidad para ver toda la información relevante de un solo vistazo.



Controlado por microprocesador para una rápida y fácil programación

El Modo programable permite configurar hasta 9 programas definidos por el usuario



Product Features



El Modo de Pulso programable permite una mezcla eficiente con la función de Ciclo-Pausa-Ciclo con tiempo variable de 30 a 99 segundos.



Autoencendido en caso de corte de energía donde el equipo se enciende automáticamente y continúa funcionando durante el tiempo restante.



Suave movimiento de rodaje para una mezcla óptima de las muestras



Construcción robusta para un funcionamiento estable, también puede ser usado en incubadoras de hasta 40°C y con una humedad de hasta el 80%.

Instrumento de bajo voltaje de 24V DC



El diseño compacto y apilable hace que el dispositivo ahorre un gran espacio físico.



Grado de Protección IP21 para mayor durabilidad.



Especificaciones

Especificaciones	iRoll BR3
Motor Type	Brushless DC motor
Speed Range	1-15 RPM
Timer Range	1 to 99 mins
Operation Type	Continuous & Timed Operation
Programable Range	User can set and save upto 9 user defined programs (protocols)
Removable Roller	Yes, Tool free removal & fitment
Pulse Mode	Yes, (Run - pause - Run Mode)
Vessel Size	75 to 121 in diameter & upto 290 mm long
Protection Class	IP 21
Weight	5 Kg
Dimensions (WxDxH)	500 x 365 x 93 mm

Especificaciones	iRoll BR5
Motor Type	Brushless DC motor
Speed Range	3-45 RPM
Timer Range	1 to 99 mins
Operation Type	Continuous & Timed Operation
Programable Range	User can set and save upto 9 user defined programs (protocols)
Removable Roller	Yes, Tool free removal & fitment
Pulse Mode	Yes, (Run - pause - Run Mode)
Vessel Size	38 to 60 mm diameter & upto 290 mm long
Protection Class	IP 21
Weight	6 Kg
Dimensions (WxDxH)	500 x 370 x 93 mm

Información de pedido

iRoll BR3		
Product Name	Cat #	Details
iRoll BR3	BR01-1100 EU/US/UK/AU	3 Bottle Roller Max RPM 15
Standard Accessories		
Part Name	Cat #	Details
Roller	BR01-R1	Extra Roller Attachment
Power Adapter	BR01-A1	-

iRoll BR5		
Product Name	Cat #	Details
iRoll BR5	BR02-2100 EU/US/UK/AU	5 Bottle Roller Max RPM 45
Standard Accessories		
Part Name	Cat #	Details
Roller	BR01-R1	Extra Roller Attachment
Power Adapter	BR01-A1	-

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.